




SL200804D5

Unutrašnji ugao, podesiv, SL 20080, Dekor hrast

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora

Oblikovano/kalupljeno

Postavke

Ugaoni domet

83 - 135

Dimenzije

Visina

80 mm

Širina

20 mm

Materijali

Materijal

Akrilonitril butadien stiren (ABS)

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa

IP40

Otpornost na udarce IK

IK07

Održivost

REACH-bez SVHC

Da

Usklađeno sa RoHS

Da

Ilustracije / crteži

