



47893522

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-15 - 30 °C
-----------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	76 mm
Bredd	100,70 mm
Djup	51 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält	12 mm

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Anslutning

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
Typ av montering	Skruvmontering Klor

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Schuko - Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Ja
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Skydd, dörr

Typ av lock	Självstängande lock med gångjärn, kan låsas i ändläge
-------------	---

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Säkerhet

Petskyddad	Nej
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP55

Funktioner

Med orienteringsbelysning	Nej
Med funktionsbelysning	Nej

Identifiering

Med tryck/prägling	Nej
--------------------	-----

Text

Täcklock	Komplett kapsling
Avsäkring	Petskydd
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Anslutning	Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpens golv

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja