




EPN053

Auxiliaire pour commande à partir d'un contact maintenu

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Courant assigné nominal | 2 A |
|-------------------------|-----|

#### Capacité

|                   |      |
|-------------------|------|
| Nombre de modules | 0,50 |
|-------------------|------|

#### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -5 - 40 °C  |
| Température de stockage/transport | -40 - 80 °C |

#### Connectivité

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Type de connexion / prise | Borne à vis |
|---------------------------|-------------|

#### Raccordement

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Section de raccordement en câble rigide | 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> |

#### Puissance

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 0,10 W |
|-----------------------------------|--------|

#### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 85 mm   |
| Largeur    | 8,90 mm |
| Profondeur | 64 mm   |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |