



EPN053

Comando mantenuto per rele' passo-passo 24 - 230 V AC 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	2 A
-------------------	-----

Numero di moduli

Numero di moduli	0,50
------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C
------------------------------------	-------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm ²
-------------------------------	-----------------------

Sezione conduttore rigido	1,5 - 10 mm ²
---------------------------	--------------------------

Potenza

Potenza dissipata totale	0,10 W
--------------------------	--------

Serie

Altezza	85 mm
---------	-------

Larghezza	8,90 mm
-----------	---------

Profondità	64 mm
------------	-------

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----