




EPN053

Wisselcontact voor EPNx- impulsrelais

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	2 A
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm ²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,10 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	8,90 mm
Diepte	64 mm

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja