




EPN053

Pomoćni kontakt, za daljinsko upravljanje stalnim signalom uklop/isklop

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	2 A
----------------	-----

Kapacitet

Broj modula	0,50
-------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 40 °C
-------------------	------------

Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C
-------------------------------------	-------------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	1 - 6 mm ²
-----------------------------	-----------------------

Presjek krutog provodnika	1.5 - 10 mm ²
---------------------------	--------------------------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	0,10 W
-----------------------------	--------

Dimenzije

Visina	85 mm
--------	-------

Širina	8,90 mm
--------	---------

Dubina	64 mm
--------	-------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----