




EPN053

Modul pro ovládání trvalým impulsem 230 V

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	2 A
-----------------	-----

Kapacita

Počet modulů	0,50
--------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 40 °C
------------------	------------

Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C
------------------------------	-------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm ²
----------------------------	-----------------------

Průřez plného vodiče	1.5 - 10 mm ²
----------------------	--------------------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,10 W
--	--------

Rozměry

Výška	85 mm
-------	-------

Šířka	8,90 mm
-------	---------

Hloubka	64 mm
---------	-------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----