




EPN053

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	2 A
------------------	-----

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	0,50
-------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C
----------------------------------	-------------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 6 mm ²
---------------------------	-----------------------

Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 10 mm ²
-------------------------	--------------------------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I _n	0,10 W
--	--------

Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
------	-------

Πλάτος	8,90 mm
--------	---------

Βάθος	64 mm
-------	-------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----