




EPN053

## Impulsstyrning via strömställare

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|           |     |
|-----------|-----|
| Märkström | 2 A |
|-----------|-----|

#### Kapacitet

|               |      |
|---------------|------|
| Antal moduler | 0,50 |
|---------------|------|

#### Användningsförhållanden

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Driftstemperatur                | -5 - 40 °C  |
| Förvarings-/transporttemperatur | -40 - 80 °C |

#### Anslutning

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Anslutningstyp       | Skruvterminal            |
| Area flexibel ledare | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Area solid ledare    | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |

#### Ström

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 0,10 W |
|--------------------------------------------|--------|

#### Dimensioner

|       |         |
|-------|---------|
| Höjd  | 85 mm   |
| Bredd | 8,90 mm |
| Djup  | 64 mm   |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |