



FL34S

**univers Obudowa poliester 550x1100mm, IP65**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	550 mm
Szerokość	1100 mm
Głębokość	300 mm
Grubość ścianki bocznej	2 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP65
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Dźwignia obrotowa 3-punktowa 4-stronne 8 mm
Odporność na uderzenie IK	IK10

**Sprzęt**

Liczba sekcji w poziomie	4
Liczba otworów płyty kołnierzej	0

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

**Materiały**

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Lakierowany
Materiał	Poliester wzmocniony szkłem

**Sprzęt**

Liczba rzędów	3
---------------	---

**Materiały**

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	400 A
-----------------	-------

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----