



EPN052

**Auxiliaire pour la commande centralisée de plusieurs groupes**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

1 A

**Capacité**

Nombre de modules

0,50

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-5 - 40 °C

Température de stockage/transport

-40 - 80 °C

**Connectivité**

Type de raccordement

Borne à vis

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple

1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN

0,10 W

**Dimensions**

Hauteur

85 mm

Largeur

8,90 mm

Profondeur

58 mm

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui

**Photos | dessins**

