



EPN052

Centrale besturing groepen EPNx-impulsrelais

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	1 A
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm ²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,10 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	8,90 mm
Diepte	58 mm

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

