



EPN052

Mando auxiliar centralizado multinivel 24-230V

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	1 A
----------------------------	-----

Capacidad

Número de módulos	0,50
-------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 80 °C

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	1 - 6 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 10 mm ²

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	0,10 W
--	--------

Dimensiones

Altura	85 mm
Anchura	8,90 mm
Profundidad	58 mm

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----

Ilustraciones e imágenes

