



EPN052

Aux 1NA/NF p/com centr. vários grupos

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	1 A
------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	0,50
-------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C
---	-------------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 10 mm ²
---------------------------------------	--------------------------

Potência

Potência total dissipada em IN	0,10 W
--------------------------------	--------

Dimensões

Altura	85 mm
--------	-------

Largura	8,90 mm
---------	---------

Profundidade	58 mm
--------------	-------

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

