



LFH6011007035

## Technické vlastnosti

### Rozměry

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Výška                 | 60 mm                       |
| Šířka                 | 110 mm                      |
| Délka                 | 2000 mm                     |
| Vnitřní průřez vodiče | 5460 - 5460 mm <sup>2</sup> |

### Kapacita

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení) | 23 |
|---------------------------------------------------------|----|

### Materiál

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Materiál | Bezhalogenový PC-ABS |
| Povrch   | Neošetřený           |
| Kód RAL  | 7035                 |
| Barva    | Světle šedá          |

### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
| Stupeň krytí IP        | IP30 |

### Normy

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ne |
|-----------------------------------------------|----|

### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 90 °C |
|------------------|------------|

### Konektivita

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Spojení kanálu | Předem vybavený spojkami |
|----------------|--------------------------|

### Vybavení

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Počet přepážek                | 0     |
| Počet oddílů                  | 1 - 1 |
| Počet připojitelných přepážek | 3     |
| Včetně kabelové příchytky     | Ano   |
| S ochrannou fólií             | Ne    |

### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |

## Ilustrace a výkresy

