



FL33S

Armario univers en poliéster IP65, 550x850X300mm,gris RAL7035

Características técnicas

Dimensiones

Altura	550 mm
Anchura	850 mm
Profundidad	300 mm
Grosor de la pared lateral	2 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP65
Clase de protección	Clase de aislamiento II
Tipo de cerradura	Barra de tres puntos cuadrada de 8 mm
Resistencia al impacto IK	IK10

Equipo

Número de sección en anchura	3
Número de aberturas de la placa de brida	0

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje de superficie
Adecuado para uso en exteriores	Sí

Materiales

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Lacado
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio

Equipo

Número de filas	3
-----------------	---

Materiales

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Tapa, puerta

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	1
La puerta/cubierta es transparente	No

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	400 A
----------------------------	-------

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----