



EPN051

Contact auxiliaire

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

2 A

Tension

Tension assignée d'isolement

250 V

Capacité

Nombre de modules

0,50

Conditions d'utilisation

Température de service

-5 - 40 °C

Température de stockage/transport

-40 - 80 °C

Connectivité

Type de raccordement

Borne à vis

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide

1,5 - 10 mm²

Type de contacts

10+1F

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

0,10 W

Dimensions

Hauteur

83 mm

Largeur

8,75 mm

Profondeur

58 mm

Durabilité

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

Photos | dessins

