



EPN051

Contact auxiliaire

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	2 A
-------------------------	-----

Tension

Tension nominale d'isolement Ui	250 V
---------------------------------	-------

Capacité

Nombre de modules	0,50
-------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 - 10 mm ²
Type de contact	10+1F

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,10 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	8,75 mm
Profondeur	58 mm

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

