



EPN051

#### Contact auxiliaire

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal

2 A

##### Tension

Tension nominale d'isolement Ui

250 V

##### Capacité

Nombre de modules

0,50

##### Conditions d'utilisation

Température de service

-5 - 40 °C

Température de stockage/transport

-40 - 80 °C

##### Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

Type de contact

10+1F

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

0,10 W

##### Dimensions

Hauteur

83 mm

Largeur

8,75 mm

Profondeur

58 mm

##### Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

#### Illustrations | dessins

