



EPN051

Hulpcontact voor EPNx-impulsrelais

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	2 A
-----------------	-----

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	250 V
---------------------------------	-------

Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1,5 - 10 mm ²
Soort contact	1 verbreek + 1 maak

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,10 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	8,75 mm
Diepte	58 mm

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

