



EPN051

Pomoćni kontakt, 1k.o+k.z

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	2 A
----------------	-----

Napon

Nazivni izolacijski napon U_i	250 V
---------------------------------	-------

Kapacitet

Broj modula	0,50
-------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 40 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	1 - 6 mm ²
Presjek krutog provodnika	1,5 - 10 mm ²
Vrsta kontakata	1NC+1NO

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	0,10 W
-----------------------------	--------

Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	8,75 mm
Dubina	58 mm

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

