



EPN051

Pomocný kontakt 1S+1R, 2 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	2 A
-----------------	-----

Napětí

Jmenovité izolační napětí	250 V
---------------------------	-------

Kapacita

Počet modulů	0,50
--------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 40 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm ²
Průřez plného vodiče	1,5 - 10 mm ²
Typ kontaktu	1R + 1S

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,10 W
--	--------

Rozměry

Výška	83 mm
Šířka	8,75 mm
Hloubka	58 mm

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

