



EPN051

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔ.2Α-250V AC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 2 A

Τάση

Όνομαστική τάση μόνωσης U_i 250 V

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 0,50

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 40 °C

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας -40 - 80 °C

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1 - 6 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1,5 - 10 mm²

Είδος επαφών 1NC+1NO

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n 0,10 W

Διαστάσεις

Ύψος 83 mm

Πλάτος 8,75 mm

Βάθος 58 mm

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

