



EPN051

Hjälpkontakt 2A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	2 A
-----------	-----

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	250 V
-----------------------------------	-------

Kapacitet

Antal moduler	0,50
---------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²
Anslutningstyp	1NC+1NO

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,10 W
--	--------

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	8,75 mm
Djup	58 mm

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

