



EPN050

Auxiliaire pour la commande centralisée d'un groupe

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 1 A

**Capacité**

Nombre de modules 0,50

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 40 °C

Température de stockage/transport -40 - 80 °C

**Connectivité**

Type de raccordement Borne à vis

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 0,10 W

**Dimensions**

Hauteur 85 mm

Largeur 8,90 mm

Profondeur 58 mm

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui

**Photos | dessins**

