



EPN050

Auxiliaire pour la commande centralisée d'un groupe

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1 A
-------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	0,50
-------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 - 10 mm ²

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,10 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	8,90 mm
Profondeur	58 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

