



EPN050

Auxiliaire pour la commande centralisée d un groupe

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	1 A
-------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	0.50
-------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 40 °C
------------------------	------------

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

**Connectivité**

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	0.10 W
-----------------------------------	--------

**Dimensions**

Hauteur	85 mm
---------	-------

Largeur	8.90 mm
---------	---------

Profondeur	58 mm
------------	-------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

**Illustrations | dessins**

