



EPN050

Mando auxiliar centralizado 24-230V

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

1 A

Capacidad

Número de módulos

0,50

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5 - 40 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte

-40 - 80 °C

Conectividad

Tipo de conector/enchufe

Borne de tornillo

Conexión

Sección transversal de conductor flexible

1 - 6 mm²

Sección transversal de conductor rígido

1,5 - 10 mm²

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal

0,10 W

Dimensiones

Altura

85 mm

Anchura

8,90 mm

Profundidad

58 mm

Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí

Ilustraciones e imágenes

