



EPN050

Comando centralizzato per rele' passo-passo 24 - 230 V AC 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 1 A

Numero di moduli

Numero di moduli 0,50

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 80 °C

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Connessione

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm²

Sezione conduttore rigido 1.5 - 10 mm²

Potenza

Potenza dissipata totale 0,10 W

Serie

Altezza 85 mm

Larghezza 8,90 mm

Profondità 58 mm

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì

Illustrazioni | Disegni

