



EPN050

Centrální přepínač, 2 A, 230 V

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 1 A

Kapacita

Počet modulů 0,50

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 40 °C

Skladovací/přepravní teplota -40 - 80 °C

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1 - 6 mm²

Průřez plného vodiče 1.5 - 10 mm²

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 0,10 W

Rozměry

Výška 85 mm

Šířka 8,90 mm

Hloubka 58 mm

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Ilustrace a výkresy

