



FL31S

Armoire, univers, IP65, CL 2, 550 x 300 x 200mm, polyester

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	550 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	300 mm
Épaisseur de la paroi latérale	2 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points Carré 8 mm
Résistance aux chocs IK	IK10

**Équipement**

Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0

**Installation, montage**

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Matières**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Laqué
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

**Équipement**

Nombre de rangées	3
-------------------	---

**Matières**

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	No

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

**Tension**

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui