



384203



Jal.-draaischak. 2-polig

Technische eigenschappen

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker Schakelaar 2-polig

Materiaal

Materiaal Metaal
Kunststof

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Schakelmodus Met 0-stand

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Met spreidklemmen

Geschikt voor

Serie berker B.3 / Serie berker B.7 / Serie berker K.1 / Serie berker K.5 / Serie berker Q.1 / Serie berker Q.3 / Serie berker Q.7 / Serie berker R.1 / Serie berker R.3 / Serie berker R.8 / Serie berker S.1

Duurzaamheid

RoHS conform Ja