



384203



**Interrup. rotativo p/ estores, bipolar**

**Características técnicas**

**Comandos e sinalizadores**

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas	Interruptor de 2 polos
---	------------------------

**Materiais**

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Intensidade de corrente**

10 AX (100W LED (SBL))
------------------------

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Textos**

Modo de comutação	Com posição neutra
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Modo de instalação	Com garras de expansão

**Adequado para**

Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker Q.7 / Berker R.1 / Berker R.3 / Berker R.8 / Berker S.1
--

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----