



384203



Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 2-polni

Tehničke karakteristike

Kontrole i indikatori

Tip prekidača za žaluzine 2-polni prekidač

Materijali

Materijal Metal
Plastika

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Promjena načina rada Sa neutralnim položajem

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Način instalacije Sa kralama

Pogodno za

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / R.1 / R.3 / S.1

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da