



384203

Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 2-polni

Tehničke karakteristike

Kontrole i indikatori

Tip prekidača za žaluzine	2-polni prekidač
---------------------------	------------------

Materijali

Materijal	Metal Plastika
-----------	-------------------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 AX (100W LED (SBL))
-----------------------------	------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Promjena načina rada	Sa neutralnim položajem
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Način instalacije	Sa kralama

Pogodno za

Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker R.1 / Berker R.3 / Berker S.1
--

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----