



EU301

Kontrolní relé 3-fázové (pro kontrolu napětí $U_{min}/U_{max} \pm 5$ až 20%)

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 55 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 70 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm ²
Průřez plného vodiče	1.5 - 10 mm ²

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	35 mm
Hloubka	60 mm

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí	3N, 400/230 V
-----------------	---------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Výkon

Výkon	5 VA
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	4 W

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Elektrický proud

Přijatelná proudová zatížitelnost AC1	8 A
---------------------------------------	-----

Nastavení

Doba zpoždění vypnutí	200 s
-----------------------	-------

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano