



HW2W320DS

**Switch Disconnecter HW2 2000 A 3P Drawout**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	2000 A
Toegekende korteduurstroom I <sub>cw</sub> t=1 s 220-240 VAC volgens IEC 60947-3	66 kA
Toegekende korteduurstroom I <sub>cw</sub> t=1 s 380-415 VAC volgens IEC 60947-3	66 kA

**Uitvoering**

Aantal polen	3
Uitvoering component	Uitrijbaar

**Spanning**

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	1000 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	12000 V

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
---------------------	-------------

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja