



LT057

**Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 00/60mm 160A, borne prismatique M8**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|  |       |
|--|-------|
| Courant assigné nominal                            | 160 A |
| Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947 | 5 kA  |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B    | 160 A |

**Fusible**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Taille de l'élément fusible | NH00 |
|-----------------------------|------|

**Raccordement**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 6 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 6 - 70 mm <sup>2</sup> |

**Conditions d'utilisation**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 55 °C |
|------------------------|-------------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Puissance**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 14 W |
|-----------------------------------|------|

**Endurance**

|  |      |
|--|------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres                                    | 1400 |
| Endurance électrique en nombre de cycles                                   | 200  |
| Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.4 | 1600 |

**Tension**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8000 V |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP3X |
|-------------------------|------|

**Dimensions**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Hauteur                     | 206 mm |
| Largeur                     | 106 mm |
| Profondeur                  | 104 mm |
| Distance des barres omnibus | 60 mm  |

**Installation, montage**

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Montage | Systeme de jeu de barres |
|---------|--------------------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |