



WNA603

IP55



### Voyant de signalisation Cubyko Blanc associable IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

##### Puissance

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Puissance consommée | 0 W |
|---------------------|-----|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Éclairage

|               |     |
|---------------|-----|
| Type de Lampe | LED |
|---------------|-----|

##### Matière

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Couleur    | Gris            |
| Code RAL   | 7011            |
| Finition   | Mat             |
| Matériau   | Thermoplastique |
| Traitement | Non traité      |

##### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 71 mm |
| Largeur    | 71 mm |
| Profondeur | 48 mm |

##### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP55 |
|---------------------------|------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -15 - 30 °C |
|------------------------|-------------|

##### Adapté à

|              |  |
|--------------|--|
| Hager cubyko |  |
|--------------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|