



WNA602

Señalización, piloto azul

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	230 V
------------------	-------

Potencia

Potencia consumida	0 W
--------------------	-----

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Iluminación

Tipo de lámpara	LED
-----------------	-----

Materiales

Colour	Gris
--------	------

Código RAL	7011
------------	------

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Material	Termoplástico
----------	---------------

Tratamiento	Sin tratamiento
-------------	-----------------

Dimensiones

Altura	71 mm
--------	-------

Anchura	71 mm
---------	-------

Profundidad	48 mm
-------------	-------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Texto

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

Características técnicas

Hager cubyko	
--------------	--