



WNA602

ΚΟΥΒΥΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ LED ΜΠΛΕ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση 230 V

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος 0 W

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Φωτισμός

Είδος λαμπτήρα LED

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 48 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

Κείμενο

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Κατάλληλο για

Hager cubyko