



WNA601

IP55



Voyant Cubyko Vert/Rouge

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Puissance

Puissance consommée 0 W

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Éclairage

Type de Lampe LED

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Mat

Matériau Thermoplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 48 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Textes

Éclairage Éclairage homogène des moitiés rouge et verte commutables séparément via les bornes d'entrée séparées

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui