



WNA601

IP55



**Voyant Cubyko Vert/Rouge**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Puissance**

Puissance consommée 0 W

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Éclairage**

Type de Lampe LED

**Matière**

Couleur Gris  
Code RAL 7011  
Finition Mat  
Matériau Thermoplastique  
Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 71 mm  
Largeur 71 mm  
Profondeur 48 mm

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP55

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Textes**

Éclairage Éclairage homogène des moitiés rouge et verte commutables séparément via les bornes d'entrée séparées

**Adapté à**

cubyko

**Durabilité**

REACH-sans SVHC Oui  
Conforme à la directive RoHS Oui