



WNA601



ΚΟΥΒΥΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ LED ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση 230 V

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος 0 W

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Φωτισμός

Είδος λαμπτήρα LED

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 48 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

Κείμενο

Φωτισμός Ομοιογενής φωτισμός του χωριστά εναλλασσόμενου κόκκινου και πράσινου μισού μέσω απομονωμένων ακροδεκτών εισόδου

Κατάλληλο για

cubyko

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι