



48031606

WCD RA, USB A+A, steek, berker S.1/B.3/B.7 antraciet mat

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom	2400 mA
Nominale stroom	16 A

Spanning

Uitgangsspanning	4,75 - 5,25 V
------------------	---------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 35 °C
---------------------	-----------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Uitgangsvermogen	12 W
Energieverbruik standby	0,05 W

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	45 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging
	Klemmontage
Type USB-aansluiting	AA

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Deur	Centraalplaat
Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen type A
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja