




WNA698

## ΣΥΒΥΚΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ LED 12-24V ΜΠΛΕ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 1 |
| Αριθμός στοιχείων          | 1 |

#### Υλικά

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Χρώμα                | Γκρι          |
| Κωδικός RAL          | 7035          |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ           |
| Υλικό                | Θερμοπλαστικό |
| Μεταχείριση          | Ακατέργαστο   |

#### Διαστάσεις

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Ύψος                      | 83 mm |
| Πλάτος                    | 83 mm |
| Βάθος                     | 23 mm |
| Αριθμός μονάδων οριζόντια | 1     |
| Αριθμός μονάδων κάθετα    | 1     |

#### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Τοποθέτηση | Επίτοιχη τοποθέτηση |
|------------|---------------------|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK05 |

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Κείμενο

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | Με σφιγκτήρα/βίδα στερέωσης         |
| Φωτισμός            | Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης |

#### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |