



WNA683

IP55

cubyko Boîte triple horizontale vide associable gris

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Nombre d'unités	3
Hauteur	76 mm
Largeur	218 mm
Profondeur	56 mm

Équipement

Avec entrée de câble	Oui
----------------------	-----

Installation, montage

Position de montage/connexion	Horizontal
Montage sur	En saillie

Accessoires

Avec couvercle de cadre	Oui
-------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Pour montage horizontal
Joint	Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

Adapté à

Hager cubyko	
cubyko	

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui