



FL279B

orion+ Obudowa poliester 800x600x300mm, IP66, BOX-struct., d.transp.

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

Wysokość	800 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	300 mm
Grubość ścianki bocznej	3 mm

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP66
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	3-stronne 7 mm Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK08

##### Sprzęt

Liczba otworów płyty kołnierzej	0
---------------------------------	---

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

##### Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Stan surowy
Materiał	Poliester wzmocniony szkłem

##### Sprzęt

Liczba rzędów	5
---------------	---

##### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	2
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

##### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----