




FL279B

orion plus IP66 PT a.800 l.600 p.300

Características técnicas

Dimensões

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Altura                      | 800 mm |
| Largura                     | 600 mm |
| Profundidade                | 300 mm |
| Espessura da parede lateral | 3 mm   |

Segurança

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Índice de proteção IP      | IP66                                |
| Classe de proteção         | Classe de isolamento II             |
| Recebe fechadura           | 3 lados 7 mm<br>Fechadura com chave |
| Resistência ao impactos IK | IK08                                |

Equipamento

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Número de aberturas da placa de flange | 0 |
|----------------------------------------|---|

Instalação, montagem

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Montagem                             | Montagem à superfície |
| Adequado para utilização no exterior | Sim                   |

Materiais

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Cor        | Cinzentos-claros              |
| Código RAL | 7035                          |
| Tratamento | Sem tratamento                |
| Material   | Poliéster reforçado com vidro |

Equipamento

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 5 |
|-----------------|---|

Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário  | 1   |
| Número de bloqueios          | 2   |
| A porta/tampa é transparente | Sim |

Corrente elétrica

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 125 A |
|------------------|-------|

Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|