



FL279B

**Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x600x300**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	800 mm
Šířka	600 mm
Hloubka	300 mm
Tloušťka bočnice	3 mm

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP66
Třída izolace	Třída izolace II
Typ uzamčení	3stranný 7 mm Zámek na klíč
Mechanická odolnost IK	IK08

**Vybavení**

Počet otvorů v desce příruby	0
------------------------------	---

**Instalace, montáž**

Montáž	Montáž na omítku
Vhodné pro venkovní použití	Ano

**Materiál**

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Neošetřený
Materiál	Polyester vyztužený sklem

**Vybavení**

Počet řad v rozvaděči	5
-----------------------	---

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	2
Dveře/kryt průhledné	Ano

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----